


Machine À Sceller Les Piles Boutons Pour Laboratoire

Numéro d'article: PP2N



Introduction

Augmentez votre production de piles boutons avec la scelleuse électrique de KINTEK - scellement de précision, 300-600 pièces/heure, contrôle intelligent de la pression. Améliorez votre rendement dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PP2N
Plage de pression	50-1500 kg
Processus de mise en pression	Pressurisation programmée - maintien de la pression programmée - relâchement de la pression programmé
Temps de maintien de la pression	0-999 secondes
Conversion de la pression	Le programme convertit automatiquement la pression que le moule peut supporter.
Écran LCD	Écran LCD de 4,3 pouces
Moule de scellement	En option, CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Moule de démoulage	En option, CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Moule standard	Moule d'emballage standard pour la série CR20
Dimensions	220*240*380(L*L*H)
Alimentation électrique de l'équipement	220V (50Hz/60Hz)
Poids de l'équipement	35 kg
Diagramme des dimensions de la machine	