

# Machine De Thermorétraction Pvc À Température Constante Haute Vitesse, Machine D'emballage Par Thermorétraction

Numéro d'article: YZ24



## Introduction

Machine de thermorétraction PVC à température constante haute vitesse et machine d'emballage par thermorétraction pour le traitement du film de batterie, avec dissipation thermique pour un fonctionnement plus sûr, une longue durée de vie et une prise en charge fiable du flux de production dans divers environnements industriels.

[En savoir plus](#)

| Application                                       | Description                                                                                                                                                 | Avantage clé                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermorétraction de film PVC pour blocs-batteries | Rétracte le film PVC autour des blocs-batteries assemblés après préparation pour l'emballage protecteur.                                                    | Fournit une étape d'emballage thermique dédiée pour les flux de production de blocs-batteries.                               |
| Recherche et développement sur les batteries      | Prend en charge les essais d'emballage et le développement de processus où les assemblages de batteries nécessitent une thermorétraction de film PVC.       | Permet un mouvement de convoyeur réglable de 1 à 7,5 m/min pendant les travaux de développement.                             |
| Lignes d'assemblage de batteries                  | S'intègre dans un flux de travail d'assemblage de batteries en tant que station de thermorétraction basée sur un convoyeur.                                 | Crée une étape de traitement définie entre l'application du film et la manipulation ultérieure.                              |
| Production de batteries en petits lots            | Traite des lots de blocs-batteries dans une zone de laboratoire ou de production fixe en utilisant la chambre de chauffe et le convoyeur spécifiés.         | Combine un chauffage dédié avec un transport motorisé du produit pour un travail par lots organisé.                          |
| Validation du processus d'emballage de batteries  | Fournit un équipement pour évaluer les conditions de rétraction du film PVC en utilisant une vitesse de transport réglable et une zone de chauffage dédiée. | Aide les opérateurs à établir un flux de travail opérationnel adapté au matériau d'emballage et au format de bloc spécifiés. |
| Expansion de ligne de production                  | Ajoute une capacité de rétraction de film PVC dédiée aux installations effectuant déjà la fabrication ou l'emballage de blocs-batteries.                    | Étend le processus d'emballage sans nécessiter une opération de chauffage manuelle séparée.                                  |

| Paramètre                           | Spécification                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numéro d'article du produit         | YZ24                                              |
| Application                         | Thermorétraction de film PVC pour blocs-batteries |
| Alimentation électrique             | 380 V, 50 Hz, triphasé à quatre fils              |
| Consommation électrique totale      | 10,5 kW maximum                                   |
| Dimensions de la machine            | 1600 H x 610 l x 2700 L mm                        |
| Dimensions de la chambre de chauffe | 250 H x 480 l x 1600 L mm                         |
| Vitesse de la bande transporteuse   | 1-7,5 m/min                                       |
| Puissance des tubes chauffants      | 11 kW                                             |
| Poids de la machine                 | 210 kg                                            |