

Démontage Et Scellement De La Pile Bouton Dans Le Moule Lab

Numéro d'article: PCKM



Introduction

Les moules de scellement de précision pour piles boutons de KINTEK garantissent des résultats étanches et sans contamination pour les laboratoires et la production. Augmentez votre efficacité grâce à des solutions durables et performantes.

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	Moule pour le retrait de la pile bouton	Moule de scellement de la pile bouton
Moule de démontage	CR16, CR20, CR24, CR30 en option	CR16,CR20,CR24,CR30 en option
Pression de désassemblage		0,8-1,2 tonnes
Dimensions	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
Poids	1,85 kg	1,85 kg

Diagramme des dimensions du moule de scellement