

Presse Hydraulique À Chaud De Laboratoire Pour La Recherche Sur Les Batteries À État Solide

Numéro d'article: MY06



Introduction

Presse hydraulique à chaud compacte de paillasse pour la recherche sur les batteries à état solide, avec deux plateaux chauffants, écran tactile programmable et contrôle précis de la température jusqu'à 300°C et une force de 5 tonnes. Idéale pour la synthèse d'électrolytes et la lamination d'électrodes, avec maintien automatique de la pression. Certifiée CE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Modèle	MY06
Température de fonctionnement	0 - 300°C
Précision du contrôle de température	±1,5°C
Méthode de chauffage	Chauffage intégré, chauffage indépendant des deux plateaux
Type de contrôleur	Écran tactile programmable (température et pression)
Puissance de chauffe	1600 W
Dimensions des plateaux	120 mm × 120 mm
Ouverture des plateaux (espace libre)	55 mm
Plage de pression de travail	0 - 5 Tonnes (T)
Précision du contrôle de pression	±0,05 Tonnes (T)
Fonction de maintien de pression	Maintien automatique de la pression et compensation automatique
Dimensions de l'équipement	350 mm × 350 mm × 580 mm
Poids de l'équipement	75 kg
Alimentation électrique	AC 220V / 60Hz
Certification	CE