

Machine Manuelle À Sceller Les Piles Boutons Pour Sceller Les Piles

Numéro d'article: PC2N



Introduction

Scelleur manuel de piles bouton pour un scellement précis et abordable en laboratoire. Idéal pour les piles CR2032, LR44. Améliore la sécurité et prolonge la durée de vie des piles. Achetez le vôtre maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle de l'instrument	PC-2N
Plage de pression	0-2T (0-25MPa)
Diamètre du piston	32mm(d) dans un cylindre d'huile chromé
Manomètre	Affichage à double échelle de la pression et de la pression
Moule standard	Moule standard de la série CR20
Moule d'étanchéité	En option, CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pression d'étanchéité	Généralement entre 0,8 et 1,2 tonne
Moule de retrait de la coque	En option CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pression de démoulage	Généralement comprise entre 0,4 tonne
Dimensions générales	210*165*290mm(LX*W*H)
Poids de l'équipement	12 kg

Diagramme des dimensions de la machine