

Machine De Rivetage Manuel De Languettes Pour Supercondensateurs Et Feuilles D'électrodes De Batteries Cylindriques

Numéro d'article: CX15



Introduction

La machine de rivetage manuel de languettes pour condensateurs cylindriques, supercondensateurs et feuilles d'électrodes de batteries offre une largeur d'électrode réglable, un fonctionnement stable de 500 W et une maintenance simple pour des flux de travail d'assemblage en laboratoire et en production fiables, nécessitant des environnements d'installation propres et contrôlés ainsi qu'une alimentation pneumatique.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Rivetage de languettes de condensateurs cylindriques	Rivetage de languettes sur des condensateurs cylindriques lors des opérations d'assemblage des composants.	Fournit un équipement spécifiquement conçu pour l'application de rivetage de condensateurs cylindriques indiquée.
Assemblage de supercondensateurs	Traitement des tâches de rivetage de languettes de supercondensateurs lorsqu'une unité manuelle alimentée par air est requise.	Prend en charge une étape d'assemblage de supercondensateur définie avec une largeur de feuille d'électrode réglable.
Rivetage de languettes de feuilles d'électrodes de batterie	Rivetage de languettes associées aux feuilles d'électrodes de batterie avant les travaux d'assemblage ultérieurs liés aux cellules.	Permet l'ajustement de la largeur de la feuille d'électrode selon les exigences du fabricant.
Recherche et développement sur les batteries	Soutien aux travaux de rivetage de languettes contrôlés pour la préparation des feuilles d'électrodes dans les environnements de R&D sur les batteries.	Combine une utilisation simple avec une alimentation électrique, une source d'air et des exigences d'installation clairement spécifiées.
Laboratoires de développement de condensateurs	Réalisation de travaux de rivetage manuel sur les composants de condensateurs cylindriques et de supercondensateurs applicables lors des activités de développement.	Une maintenance pratique et des performances stables conviennent aux tâches de traitement récurrentes en laboratoire.
Préparation des composants d'électrodes	Préparation des composants de feuilles d'électrodes applicables nécessitant un rivetage de languettes dans le cadre d'un flux de travail défini.	Aide les équipes à établir une station de rivetage manuel dédiée dans un environnement contrôlé approprié.

Article	Spécification
Identifiant du site	CX15
Utilisation prévue	Équipement pour le rivetage de languettes sur condensateurs cylindriques, supercondensateurs et feuilles d'électrodes de batteries
Mode de fonctionnement	Rivetage manuel de languettes
Largeur de la feuille d'électrode	Réglable selon les exigences du fabricant
Alimentation électrique	AC220V / 50Hz

Article	Spécification
Puissance	500W
Source d'air	5-8 kg/cm ²
Dimensions du produit	500×400×1200mm
Poids	50KG
Environnement d'installation : humidité et poussière	Installer dans un endroit sans gouttelettes d'eau, vapeur, poussière ou poussière huileuse
Environnement d'installation : gaz et liquides	Installer dans un endroit sans gaz ou liquides corrosifs ou inflammables
Environnement d'installation : contaminants atmosphériques	Installer dans un endroit sans poussières en suspension ou particules métalliques
Environnement d'installation : stabilité	Installer dans un endroit ferme sans vibrations
Environnement d'installation : interférences électriques	Installer dans un endroit sans interférences de bruit électromagnétique