

Presse Manuelle Pour Bouchons De Supercondensateurs

Numéro d'article: CX12



Introduction

Presse manuelle pour bouchons de supercondensateurs destinée à l'assemblage de batteries après remplissage, offrant une utilisation compacte et flexible avec une course de travail de 20 mm, une compatibilité avec des produits de 60 mm de diamètre et une capacité de transfert en boîte à gants pour des flux de travail de production en laboratoire efficaces dans les environnements de recherche électrochimique avancée actuels dans le monde entier.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Assemblage de supercondensateurs	Pressage des bouchons après le remplissage d'électrolyte lors de l'assemblage de cellules de supercondensateurs.	Fournit une station manuelle dédiée pour l'opération spécifique après remplissage.
Assemblage en laboratoire de batteries	Prise en charge de l'étape de pressage des bouchons après le remplissage des batteries dans les flux de travail d'assemblage à l'échelle du laboratoire.	Les dimensions compactes aident à préserver un espace de travail précieux en laboratoire.
R&D électrochimique	Traitement de prototypes de batteries ou de supercondensateurs lors d'activités de recherche et développement.	Le fonctionnement manuel s'adapte aux calendriers de développement flexibles et aux besoins changeants en échantillons.
Préparation de cellules en boîte à gants	Déplacement de l'unité à travers une chambre de transfert de boîte à gants de Phi360 mm pour des flux de travail en environnement contrôlé compatibles.	Permet un placement pratique là où le diamètre de chambre de transfert indiqué est disponible.
Traitement de produits de petit format	Manipulation de produits d'un diamètre de 60 mm dans le format standard applicable.	Donne aux acheteurs un point de départ défini pour les vérifications de compatibilité produit-équipement.
Projets de formats de cellules personnalisés	Configuration de l'équipement pour des diamètres de produit en dehors de la compatibilité standard indiquée.	Prend en charge l'adaptation aux dimensions de produits de batterie ou de supercondensateur spécifiques à l'application.

Paramètre	Spécification
Numéro d'article sur le site	CX12
Utilisation principale	Pressage des bouchons après remplissage d'électrolyte dans les batteries et supercondensateurs
Type de fonctionnement	Manuel
Course de travail	20 mm
Dimensions externes	L200 x l200 x H450 mm
Poids	15 kg
Diamètre de produit standard adapté	60 mm
Personnalisation	Disponible pour les exigences de diamètre de produit
Compatibilité transfert boîte à gants	Peut passer librement par une chambre de transfert de boîte à gants de diamètre Phi360 mm