

Presse Hydraulique À Chaud De Laboratoire Programmable Pour La Fabrication De Batteries À État Solide

Numéro d'article: MY01



Introduction

Presse hydraulique à chaud avec une force de 75 tonnes, un contrôle de pression programmable, un chauffage à double zone jusqu'à 300 °C, idéale pour la consolidation d'électrolytes de batteries à état solide, la durcissement de composites polymères, le laminage d'électrodes, avec compensation automatique de la pression, taux de rampe ajustables, refroidissement par eau, options personnalisables, certifiée CE.

[En savoir plus](#)

Paramètre technique	Spécification
Modèle	MY01
Force maximale	75 Tonnes (750 kN)
Méthode de contrôle de la pression	Contrôle programmable avec taux de rampe
Précision du contrôle de la pression	±0,5 % de l'échelle totale
Compensation de la pression	Maintien et réapprovisionnement automatiques
Température de travail des plateaux	0 °C à 300 °C
Contrôle du chauffage des plateaux	Chauffage indépendant à double plateau, PID programmable avec taux de rampe
Dimensions des plateaux	500 mm × 500 mm
Distance d'ouverture des plateaux (Daylight)	100 mm
Méthode de refroidissement des plateaux	Refroidissement par eau circulante
Alimentation électrique	110 V / 60 Hz
Dimensions d'installation	1200 mm × 800 mm × 1550 mm
Poids de l'équipement	Environ 1300 kg