

Presse Hydraulique À Chaud De Laboratoire Pour Batteries À État Solide Et Composites Polymères

Numéro d'article: ZY08



Introduction

Presse hydraulique à chaud de laboratoire de table conçue pour le traitement de matériaux pour batteries à état solide et composites polymères. Offre un contrôle précis de la température jusqu'à 300 °C, un chauffage à double zone et une pression hydraulique jusqu'à 30 tonnes pour la fabrication de films minces et de pastilles uniformes. Idéal pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre technique	Spécification / Valeur
Modèle	ZY08
Dimensions des plateaux	300 mm × 300 mm
Plage de pression de travail	0 – 30 tonnes (0 – 300 kN)
Précision du contrôle de la pression	±0,5 MPa
Maintien et compensation de la pression	Hydraulique manuelle avec vanne de stabilisation automatique de la pression en option
Température de travail des plateaux	Ambiante à 300 °C
Puissance de chauffage	2 × 1500 W
Méthode de refroidissement des plateaux	Refroidissement par eau en circulation (compatible avec refroidisseur d'eau externe)
Alimentation électrique	220-230 V / 50 Hz
Dimensions de l'équipement	458 mm × 480 mm × 466 mm
Poids	260 kg