

Presse Hydraulique Chauffante De Laboratoire Pour La Recherche Sur Les Batteries À L'état Solide

Numéro d'article: MY22



Introduction

Presse hydraulique chauffante compacte sur paillasse conçue pour la recherche sur les batteries à l'état solide, avec chauffage indépendant double zone jusqu'à 300°C, contrôle de pression programmable avec réalimentation automatique et refroidissement à eau intégré pour des cycles rapides, adaptée à la fabrication d'électrolytes et au laminage d'électrodes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Modèle	MY22
Dimensions des plateaux	180 × 180 mm
Hauteur d'ouverture des plateaux	50 mm
Gamme de force de pressage	0 à 25 Tonnes (T)
Précision du contrôle de pression	±0,1 Tonne
Mode de maintien de pression	Maintien de pression automatique programmable avec compensation/réalimentation automatique de pression
Gamme de température	Ambiance à 300 °C
Contrôle de température	Chauffage/isolation programmable indépendant double plateau avec réglage de la vitesse de montée
Puissance de chauffage	2 500 W
Méthode de refroidissement des plateaux	Refroidissement à eau en circulation
Contrôleur	Panneau tactile de 7 pouces
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz ou 110 V / 60 Hz (sélectionnée selon les normes électriques régionales)
Dimensions externes	335 × 410 × 625 mm
Poids de l'équipement	180 kg